

Informacijski list za kućanske nape
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele			
Identifikacijska oznaka modela		DA 5798 W NEXT STEP	
Godišnja potrošnja energije (AEC) ($AEC_{okr/min}$)	kWh/god	24,1	
Razred energetske učinkovitosti		A++	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{okr/min}$)		36,9	
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ($FDE_{okr/min}$)		37,9	
Razred iskorištenja dinamike fluida A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost osvjetljenja (LE) ($LE_{okr/min}$)	lx/W	91,7	
Razred učinkovitosti osvjetljenja A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	95,1	
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m^3/h	306,6	
Protok zraka (najmanja brzina)	m^3/h	180	
Protok zraka (najveća brzina)	m^3/h	380	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m^3/h	600	
Maks. protok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	600	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	378	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	35	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	52	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	63	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	85,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P_o)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P_s)	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	6,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	550	
Faktor povećanja vremena		0,6	