

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela		DA 6698 W	PURIST. ED.6000
Letna poraba energije (AEC) ($AEC_{vrtlj./min}$)	kWh/leto	24,6	
Razred energijske učinkovitosti		A++	
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{vrtlj./min}$)		34,8	
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) ($FDE_{vrtlj./min}$)		40,6	
Razred učinkovitosti pretoka zraka		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			
Učinkovitost osvetljevanja (LE) ($LE_{vrtlj./min}$)	lx/W	74,4	
Razred učinkovitosti osvetljevanja		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			
Učinkovitost filtriranja maščob	%	95,1	
Razred učinkovitosti filtriranja maščob		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m^3/h	365,1	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m^3/h	200	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m^3/h	400	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	m^3/h	640	
Največji pretok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	640	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	369	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	36	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	52	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitvev)	dB	63	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	92,0	
Moč v stanju izključenosti (P_o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P_s)	W	0,35	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	9,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	670	
Faktor povečanja časa		0,5	