

Informacijski list za kućanske nape
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele			
Identifikacijska oznaka modela		DA 6698 D Purist. Ed.6000	
Godišnja potrošnja energije (AEC) ($AEC_{okr/min}$)	kWh/god	32,1	
Razred energetske učinkovitosti		A++	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{okr/min}$)		36,8	
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ($FDE_{okr/min}$)		40,6	
Razred iskorištenja dinamike fluida A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost osvjetljenja (LE) ($LE_{okr/min}$)	lx/W	68,3	
Razred učinkovitosti osvjetljenja A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	95,1	
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m^3/h	474,0	
Protok zraka (najmanja brzina)	m^3/h	200	
Protok zraka (najveća brzina)	m^3/h	450	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m^3/h	730	
Maks. protok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	730	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	367	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	35	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	53	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	65	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	119,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P_o)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P_s)	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	12,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	820	
Faktor povećanja vremena		0,5	