

**Informacijski list za kućanske nape**  
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele		DA 6698 D	
Identifikacijska oznaka modela		Purist. Ed.6000	
Godišnja potrošnja energije (AEC) ( $AEC_{okr/min}$ )	kWh/god	32,1	
Razred energetske učinkovitosti		A++	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ( $EEI_{okr/min}$ )		36,8	
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ( $FDE_{okr/min}$ )		40,6	
Razred iskorištenja dinamike fluida		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Učinkovitost osvjetljenja (LE) ( $LE_{okr/min}$ )	lx/W	68,3	
Razred učinkovitosti osvjetljenja		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	95,1	
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m <sup>3</sup> /h	474,0	
Protok zraka (najmanja brzina)	m <sup>3</sup> /h	200	
Protok zraka (najveća brzina)	m <sup>3</sup> /h	450	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m <sup>3</sup> /h	730	
Maks. protok zraka (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	730	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	367	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	35	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	53	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	65	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	119,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti ( $P_o$ )	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja ( $P_s$ )	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	12,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	820	
Faktor povećanja vremena		0,5	