

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele			
Identifikacijska oznaka modela	DA 3598		
Godišnja potrošnja energije (AEC) (AEC _{okri/min})	kWh/god		25,6
Razred energetske učinkovitosti			A++
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) (EEI _{okri/min})			36,7
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) (FDE _{okri/min})			39,4
Razred iskorištenja dinamike fluida			A
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost osvjetljenja (LE) (LE _{okri/min})	lx/W		55,6
Razred učinkovitosti osvjetljenja			A
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost filtriranja masnoća	%		82,8
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća			C
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			C
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m ³ /h	358,1	
Protok zraka (najmanja brzina)	m ³ /h	190	
Protok zraka (najveća brzina)	m ³ /h	400	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m ³ /h	635	
Maks. protok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	635	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	357	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	36	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	51	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	63	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	90,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P ₀)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _S)	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	9,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	500	
Faktor povećanja vremena		0,6	