

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 3698	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	25,6	
Energieeffizienzklasse		A++	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		36,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		39,4	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	55,6	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	82,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	358,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	190	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	635	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	635	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	357	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	51	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	63	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	90,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	500	
Zeitverlängerungsfaktor		0,6	