

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela	DA 3698		
Letna poraba energije (AEC) (AEC _{vertij./min})	kWh/leto	25,6	
Razred energijske učinkovitosti		A++	
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) (EEI _{vertij./min})		36,7	
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) (FDE _{vertij./min})		39,4	
Razred učinkovitosti pretoka zraka		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Učinkovitost osvetljevanja (LE) (LE _{vertij./min})	lx/W	55,6	
Razred učinkovitosti osvetljevanja		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Učinkovitost filtriranja maščob	%	82,8	
Razred učinkovitosti filtriranja maščob		C	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		C	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m ³ /h	358,1	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m ³ /h	190	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m ³ /h	400	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitve)	m ³ /h	635	
Največji pretok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	635	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	357	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	36	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	51	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitve)	dB	63	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	90,0	
Moč v stanju izključenosti (P _o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P _s)	W	0,35	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	9,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	500	
Faktor povečanja časa		0,6	