

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 2628	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	26,8	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		37,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		40,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	51,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,2	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$	340,4	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$	640	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	380	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	51	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	62	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	88,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	13,5	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx	700	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	