

# Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		DA 2668			
Mudelitähis		DA 2668			
Aastas tarbitav energia (AEC) ( $AEC_{p/min}$ )	kilovatt-tundi aastas	28,4			
Energiatõhususe klass		A+			
Energiatõhususindeks (EEI) ( $EEI_{p/min}$ )		42,3			
Äratõmbetõhusus (FDE) ( $FDE_{p/min}$ )		36,0			
Äratõmbetõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Pindalaühiku valgusvlijakus (LE) ( $LE_{p/min}$ )	lx/W	77,8			
Pindalaühiku valgusvlijakuse klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Rasva filtrimise tõhusus	%	95,8			
Rasva filtrimise tõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m <sup>3</sup> /h	310,9			
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h	175			
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h	365			
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m <sup>3</sup> /h	585			
Suurim õhuvooluhulk (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	585			
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	355			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	35			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	51			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	64			
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	85,0			
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus ( $P_o$ )	W				
Ooteseisundis tarbitav võimsus ( $P_s$ )	W	0,35			
Valgusallika nimivõimsus	W	9,0			
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	700			
Ajaline kasvutegur		0,7			