

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

Miele		DA 2668	
Modeļa nosaukums/apzīmējums			
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC) (AEC _{apgr./min})	kWh/gadā	28,4	
Energoefektivitātes klase		A+	
Energoefektivitātes indekss (EEI) (EEI _{apgr./min})		42,3	
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE) (FDE _{apgr./min})		36,0	
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A	
Apgaismes efektivitāte (LE) (LE _{apgr./min})	lx/W	77,8	
Apgaismes efektivitātes klase			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A	
Tauku filtrēšanas pakāpe	%	95,8	
Tauku filtrēšanas pakāpes klase			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A	
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	m ³ /h	310,9	
Gaisa plūsma (min. ātrums)	m ³ /h	175	
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	m ³ /h	365	
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)	m ³ /h	585	
Maks. gaisa plūsma (Q) (Q _{max})	m ³ /h	585	
Gaisa spiediens augstākajā punktā	Pa	355	
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	dB	35	
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	dB	51	
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)	dB	64	
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	W	85,0	
Ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P _o)	W		
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P _s)	W	0,35	
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W	9,0	
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	lx	700	
Laika paildzināšanas faktors		0,7	