

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele			
Identifikační značka modelu		DA 2698	
Roční spotřeba energie (AEC) (AEC _{Haube})	kWh/rok		28,6
třída energetické účinnosti			A+
Index energetické účinnosti (EEI) (EEI _{Haube})			37,7
Účinnost proudění tekutin (FDE) (FDE _{Haube})			40,1
Třída účinnosti proudění tekutin			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Účinnost osvětlení (LE) (LE _{Haube})	lx/W		54,2
Třída účinnosti osvětlení			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Účinnost filtrace tuků	%		95,3
Třída účinnosti filtrace tuků			
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)			A
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m ³ /h	386,2	
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m ³ /h	200	
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m ³ /h	400	
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m ³ /h	640	
Maximální průtok vzduchu (Q) (Q _{max})	m ³ /h	640	
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	367	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	36	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	51	
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	62	
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	98,0	
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P _o)	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P _s)	W	0,35	
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	12,0	
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	650	
Koeficient zvýšení času		0,6	