

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|-------------------|--|-------|
| Modellname / -kennzeichen | DA 2808 | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin}) | kWh/Jahr | | 27,6 |
| Energieeffizienzklasse | | | A+ |
| Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin}) | | | 37,5 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin}) | | | 40,3 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin}) | lx/W | | 60,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Fettabscheidegrad | % | | 92,8 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | B |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m ³ /h | | 362,8 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m ³ /h | | 200 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m ³ /h | | 450 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m ³ /h | | 725 |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m ³ /h | | 725 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | | 376 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | | 35 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | | 53 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | | 65 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | | 94,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | | 0,35 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | | 12,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | | | |
| | lx | | 720 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | | 0,5 |