

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2808 EXT		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	8,8	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		40,0	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	60,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%		
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$m^3/h$		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	$m^3/h$		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	$m^3/h$		
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	0	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	720	
Zeitverlängerungsfaktor			