

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

| Miele | | DA 2558 | |
|--|-------------------|---------|--|
| Modeļa nosaukums/apzīmējums | | | |
| Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC) (AEC _{apgr./min}) | kWh/gadā | 51,7 | |
| Energoefektivitātes klase | | A | |
| Energoefektivitātes indekss (EEI) (EEI _{apgr./min}) | | 54,7 | |
| Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE) (FDE _{apgr./min}) | | 29,5 | |
| Šķidruma dinamikas efektivitātes klase | | | |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte) | | A | |
| Apgaismes efektivitāte (LE) (LE _{apgr./min}) | lx/W | 55,0 | |
| Apgaismes efektivitātes klase | | | |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte) | | A | |
| Tauku filtrēšanas pakāpe | % | 90,1 | |
| Tauku filtrēšanas pakāpes klase | | | |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte) | | B | |
| Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā | m ³ /h | 335,7 | |
| Gaisa plūsma (min. ātrums) | m ³ /h | 250 | |
| Gaisa plūsma (maks. ātrums) | m ³ /h | 360 | |
| Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpe) | m ³ /h | 600 | |
| Maks. gaisa plūsma (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | 600 | |
| Gaisa spiediens augstākajā punktā | Pa | 436 | |
| Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums) | dB | 47 | |
| Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums) | dB | 56 | |
| Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpe) | dB | 67 | |
| Elektropadeves jauda augstākajā punktā | W | 138,0 | |
| Ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P _o) | W | | |
| Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P _s) | W | 0,35 | |
| Apgaismes sistēmas nominālā jauda | W | 6,0 | |
| Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums | lx | 330 | |
| Laika paildzināšanas faktors | | 0,9 | |