

Informacijski list za kućanske nape
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele		DA 2578	
Identifikacijska oznaka modela			
Godišnja potrošnja energije (AEC) ($AEC_{okr/min}$)	kWh/god	51,7	
Razred energetske učinkovitosti		A	
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{okr/min}$)		54,7	
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ($FDE_{okr/min}$)		29,5	
Razred iskorištenja dinamike fluida		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost osvjetljenja (LE) ($LE_{okr/min}$)	lx/W	50,0	
Razred učinkovitosti osvjetljenja		A	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	94,1	
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća		B	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		B	
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m^3/h	335,7	
Protok zraka (najmanja brzina)	m^3/h	250	
Protok zraka (najveća brzina)	m^3/h	360	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m^3/h	600	
Maks. protok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	600	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	436	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	47	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	56	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	67	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	138,0	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P_o)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P_s)	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	6,0	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	300	
Faktor povećanja vremena		0,9	