

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung K 34673 iD

Art des Kühlgeräts

| | | | |
|---------------------|------|--------|-----------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart | Eingebaut |
|---------------------|------|--------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|-------------------|----|
| Weinlagerschrank | nein | Anderes Kühlgerät | ja |
|------------------|------|-------------------|----|

Allgemeine Produktparameter

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|--------|---|--------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 1,218 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 200 |
| | Breite | 559 | | |
| | Tiefe | 544 | | |
| EEI | | 80 | Energieeffizienzklasse | D |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | | 33 | Luftschallemissionsklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | | 112.79 | Klimaklasse ¹⁾ | N, SN, ST, T |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | 10 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 |
| Winterschaltung | | nein | | |

Fachparameter

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------------------------|------|--|--|-----------------------------|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach | nein | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | nein | - | - | - | - |
| Kellerfach | nein | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 138.9 | 5 | - | - |
| Kaltlagerfach | ja | 61.9 | 0 | - | A |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | - | - | - |
| Ein-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | - | - | - | - | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion -

| Lichtquellenparameter | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: No; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Art der Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Art der Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Art der Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie | 24 Monate |
| Weitere Angaben | |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind | https://www.miele.com/ |
| 1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical | |