

Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012

Miele			
Identifikacijska oznaka modela	TWF500 WP		
Nazivni kapacitet ¹	kg	8,0	
Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja	Ventilacijska / Kondenzacijska	- / ●	
Razred energetske učinkovitosti			
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)		A+++	
Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE _c) ²	kWh/god	171	
Kućanska bubnjasta sušilica rublja	automatska / neautomatska	● / -	
Potrošnja energije u standardnim programima			
Potrošnja energije pri punom teretu	kWh	1,41	
Potrošnja energije pri djelomičnom teretu	kWh	0,78	
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P _e)	W	0,40	
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P _i)	W	0,40	
Trajanje stanja mirovanja (T _i) ³	min	15	
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu ⁴		Pamuk suh za ormar	
Trajanje standardnog programa "Pamuk"			
Ponderirano vrijeme programa	min	136	
Vrijeme programa pri punom teretu	min	177	
Vrijeme programa pri djelomičnom teretu	min	106	
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁵			
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A	
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost kod „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu“	%	94	
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu	%	93	
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu	%	94	
Emisija buke (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	66	
Uređaj namijenjen za ugradnju		-	
<p>● Da, na raspolaganju</p> <p>¹ u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu</p> <p>² na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi</p> <p>³ Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom</p> <p>⁴ Program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najučinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije</p> <p>⁵ Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica</p> <p>⁶ Za standardni pamučni program kod punog tereta</p>			