

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 1867	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/Jahr	101,3	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		76,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		18,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	95,4	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	85,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	398,0	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	320	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	610	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	690	
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	690	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	347	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	67	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	69	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	210,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,49	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	2,2	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	210	
Zeitverlängerungsfaktor		1,3	