

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 4228 W PURISTIC PLUS	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) ( $AEC_{omw/min}$ )	kWh/jaar		28,8
Energie-efficiëntieklasse			A++
Energie-efficiëntie-index (EEI) ( $EEI_{omw/min}$ )			36,6
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) ( $FDE_{omw/min}$ )			39,6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) ( $LE_{omw/min}$ )	lx/W		63,3
Verlichtingsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		95,1
Vetfilteringsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	$m^3/h$		425,3
Luchtstroom (minimumsnelheid)	$m^3/h$		190
Luchtstroom (maximumsnelheid)	$m^3/h$		390
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	$m^3/h$		630
Max. luchtstroom (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		630
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa		356
A-gewogen geluidsemis­sie (minimumsnelheid)	dB		36
A-gewogen geluidsemis­sie (maximumsnelheid)	dB		52
A-gewogen geluidsemis­sie in de intensieve of boostmodus	dB		64
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W		106,0
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand ( $P_o$ )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand ( $P_s$ )	W		0,35
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W		9,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx		570
Tijdstoenamefactor			0,6