

# Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača Miele

Adresa dobavljača Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikacijska oznaka modela WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

## Opći parametri proizvoda

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	9.0		Dimenzije u cm	Visina	85
				Širina	60
				Dubina	64
EEL <sub>w</sub>	51.8		Razred energetske učinkovitosti	A	
Indeks učinkovitosti pranja	1.04		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	4.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi.	0.493		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	48	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C)	Nazivni kapacitet	42	Preostali sadržaj vlage (%)	Nazivni kapacitet	42
	Polovina	31		Polovina	44
	Četvrtina	25		Četvrtina	46
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1,600	Razred učinkovitosti centrifugiranja	A	
	Polovina	1,600			
	Četvrtina	1,600			
Trajanje programa (h:min)	Nazivni kapacitet	3:19	Tip dizajna	samostojeći	
	Polovina	2:39			
	Četvrtina	2:29			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	68		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Isključeno stanje (W)	0.30		Stanje pripravnosti (W)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	2.40		Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	0.70	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač 24 mjeseca

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja ne

## Dodatne informacije

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023 <https://www.miele.com/>