

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

| <b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>   |                           | Miele                                     |  |                           |    |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----|
| <b>Anschrift des Lieferanten</b>  |                           | Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE |  |                           |    |
| <b>Modellkennung</b>  |                           | WWV 900-80 CH                             |  |                           |    |
| <b>Allgemeine Produktparameter</b>  |                           |   |  |                           |    |
| Parameter   | Wert                      |   | Parameter  | Wert                      |    |
| Nennkapazität (kg)  | 9.0                       |   | Abmessungen in cm  | Höhe                      | 85 |
|   |                           |   |  | Breite                    | 60 |
|   |                           |   |  | Tiefe                     | 64 |
| EEI <sub>w</sub>  | 51.8                      |   | Energieeffizienzklasse   | A                         |    |
| Wascheffizienzindex   | 1.04                      |   | Spülwirkung (g/kg)   | 4.0                       |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.493                     |   | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48                        |    |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)   | Nennkapazität             | 43  | Restfeuchte (%)  | Nennkapazität             | 42 |
|   | halbe Nennkapazität       | 32  |  | halbe Nennkapazität       | 44 |
|   | Viertel der Nennkapazität | 24  |  | Viertel der Nennkapazität | 46 |
| Schleuderdrehzahl (U/min)   | Nennkapazität             | 1,600                                     | Schleudereffizienzklasse   | A                         |    |
|   | halbe Nennkapazität       | 1,600                                     |  |                           |    |
|   | Viertel der Nennkapazität | 1,600                                     |  |                           |    |
| Programmdauer (h:min)   | Nennkapazität             | 3:19                                      | Bauart   | Standgerät                |    |
|   | halbe Nennkapazität       | 2:39                                      |  |                           |    |
|   | Viertel der Nennkapazität | 2:29                                      |  |                           |    |
| Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)                  | 67                        |   | Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)  | A                         |    |
| Aus-Zustand (W)   | 0.30                      |   | Bereitschaftszustand (W)   | -                         |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 2.40                      |   | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | 0.70                      |    |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>   |                           | 24 Monate                                 |  |                           |    |
| <b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>  |                           | nein                                      |  |                           |    |
| <b>Weitere Angaben</b>  |                           |   |  |                           |    |

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind <https://www.miele.com/>