

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

| Miele   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| Modellname/-kennzeichen   |  | CM 7550                                    |         |
| <b>Bauform</b>  |  |  |         |
| Standgerät  |  | ●  |         |
| Unterbaugerät   |  | -  |         |
| Einbaugerät   |  | -  |         |
| Türanschlag links/rechts  |  | /  |         |
| <b>Abmessungen</b>  |  |  |         |
| Geräteabmessungen   |  | Höhe                                       | cm 39,7 |
|   |  | Breite                                     | cm 31,1 |
|   |  | Tiefe                                      | cm 44,5 |
| Nischenmaße für Einbau  |  | Höhe                                       | cm      |
|   |  | Breite                                     | cm      |
|   |  | Tiefe                                      | cm      |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür                                    |  | cm   |         |
| <b>Ausstattung</b>  |  |  |         |
| Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter                          |  | - / ●                                      |         |
| Frischwasserbehälter  |  | l  | 2,2     |
| Nespresso-System/Bohnenmahlwerk                                   |  | - / ●                                      |         |
| Kapselmagazin   |  | Stk  | -       |
| Bohnenbehälter  |  | g  | 500     |
| Nettogewicht  |  | kg   | 13,7    |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                     |  |  |         |
| Spannung  |  | V  | 220-240 |
| Anschlusswert   |  | W  | 1.450   |
| Absicherung   |  | A  | 10      |
| Funkentstört  |  | ●  |         |
| Netzurückwirkungsfrei   |  | ●  |         |
| Name und Postanschrift des Anbieters                              |  | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh |         |
| <b>Erklärungen:</b>   |  |  |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul> |  |  |         |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.  |  |  |         |