

Fiche relative aux lave-vaisselle ménagers

selon règlement délégué (UE) N°1059/2010

Miele							
Identification du modèle		G 17310-60 SCi AutoDos					
Capacité nominale, en nombre de couverts standard, correspondant au cycle de lavage standard				14			
Classe d'efficacité énergétique							
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)				A+++			
Consommation énergétique annuelle (AE _c) ¹	kWh par an			208			
consommation d'énergie du cycle de lavage standard (E _c)	kWh			0,73			
Consommation énergétique pondérée à l'arrêt (P _o)	W			0,30			
consommation d'électricité pondérée en « mode laissé sur marche » (P _i)	W			5,00			
Consommation d'eau annuelle pondérée (AW _v) ²	litre par an			2.492			
classe d'efficacité de séchage							
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)				A			
programme standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche ³				ECO			
Durée du programme du cycle de lavage standard	min			235			
Durée du mode laissé sur marche (T _i) ⁴	min			10			
Emissions acoustiques dans l'air	re 1 pW			43			
Appareil intégrable				●			
<p>● Oui, si disponible</p> <p>¹ sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</p> <p>² sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation l'appareil.</p> <p>³ Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.</p> <p>⁴ lorsque le lave-vaisselle ménager est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité</p>							