

# Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

| Miele  |                          | G 7365 SCVi<br>XXL AutoDos |  |  |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Mudelitähis  |                          |                            |  |  |  |
| Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul   |                          | 14                         |  |  |  |
| Energiatõhususe klass  |                          | A+++                       |  |  |  |
| A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)   |                          |                            |  |  |  |
| Aastane energiatarbimine (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>   | kilovatt-tundi<br>aastas | 208                        |  |  |  |
| Standardse pesemistsükli energiatarbimine (E <sub>c</sub> )  | kWh                      | 0,73                       |  |  |  |
| Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (P <sub>o</sub> )   | W                        | 0,30                       |  |  |  |
| Võimsustarve ooteseisundis (P)   | W                        | 5,00                       |  |  |  |
| Aastane kaalutud veetarbimine (AW <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>  | liitrit aastas           | 2.492                      |  |  |  |
| Kuivatamistõhususe klassid   |                          |                            |  |  |  |
| A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)  |                          | A                          |  |  |  |
| Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave <sup>3</sup>  |                          | ECO                        |  |  |  |
| Tavalise pesemistsükli programmi kestus  | min                      | 235                        |  |  |  |
| Ooteseisundi kestus (T <sub>i</sub> ) <sup>4</sup>   | min                      | 10                         |  |  |  |
| Õhus leviva müra tase  | re 1 pW                  | 43                         |  |  |  |
| Sisseehitatud seade  |                          | ●                          |  |  |  |
| <p>● Jah, on olemas</p> <p><sup>1</sup> Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.</p> <p><sup>2</sup> Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.</p> <p><sup>3</sup> Kõnealune programm sobib tavapärastel määratud lauanõude pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam.</p> <p><sup>4</sup> Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarve juhtimise süsteemiga.</p> |                          |                            |  |  |  |