

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

Miele		G 7910 SCI AUTODOS	
Mudelitähis			
Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul		14	
Energiatõhususe klass		A+++	
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)			
Aastane energiatarbimine (AE _c) ¹	kilovatt-tundi aastas	208	
Standardse pesemistsükli energiatarbimine (E _c)	kWh	0,73	
Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (P _o)	W	0,30	
Võimsustarve ooteseisundis (P)	W	6,00	
Aastane kaalutud veetarbimine (AW _c) ²	liitrit aastas	2.492	
Kuivatamistõhususe klassid			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A	
Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave ³		ECO	
Tavalise pesemistsükli programmi kestus	min	235	
Ooteseisundi kestus (T _i) ⁴	min	10	
Õhus leviva müra tase	re 1 pW	42	
Sisseehitatud seade		●	
<p>● Jah, on olemas</p> <p>¹ Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.</p> <p>² Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.</p> <p>³ Kõnealune programm sobib tavapäraselt määratud lauanoode pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam.</p> <p>⁴ Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarve juhtimise süsteemiga.</p>			