

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 7845	
Bauform			
Standgerät			-
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			•
Türanschlag links/rechts			• / -
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	45,5
	Breite	cm	59,5
	Tiefe	cm	47,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	44,8
	Breite	cm	56,0
	Tiefe	cm	55,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	108,0
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			• / -
Frischwasserbehälter	l		2,7
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk			• / -
Kapselmagazin	Stk		20
Bohnenbehälter	g		-
Nettogewicht	kg		26,4
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funkenstört			•
Netzurückwirkungsfrei			•
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			