

# Fiche relative aux caves à vin de mise en température ménagers

selon règlement délégué (UE) N°1060/2010

Miele			
Identification du modèle	KWT 7112 IG		
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager <sup>0</sup>		2	
Classe d'efficacité énergétique			
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)		A+	
Consommation énergétique annuelle (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	kWh par an	106	
Volume utile du compartiment froid total	l	46	
dont compartiment pour denrées hautement périssables	l	-	
dont compartiment de stockage du vin	l	46	
dont compartiment cave	l	-	
Nombre de bouteilles total <sup>2</sup>		18	
Classe climatique <sup>3</sup>		SN-ST	
Emissions acoustiques dans l'air	re 1 pW	34	
Appareil intégrable		● / ●	
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin		●	
<p>● Oui, si disponible</p> <p><sup>0</sup> catégorie d'appareils de réfrigération ménagers : 1 = Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage d'aliments frais ; 2 = Réfrigérateur avec compartiments cave, cave et appareil de stockage du vin ; 3 = Réfrigérateur avec compartiments pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile ; 4 = Réfrigérateur avec compartiment «une étoile» ; 5 = Réfrigérateur avec compartiment «deux étoiles» ; 6 = Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles» ; 7 = Réfrigérateur-congélateur ; 8 = Congélateur armoire ; 9 = Congélateur coffre ; 10 = Appareils de réfrigération polyvalents et de type autres</p> <p><sup>1</sup> sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.</p> <p><sup>2</sup> Capacité nominale exprimée en nombre de bouteilles standard de 75 centilitres qui peuvent être placées dans l'appareil conformément aux instructions du fabricant.</p> <p><sup>3</sup> classe climatique SN : Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre + 10°C et +32°C ; classe climatique N : Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16°C et +32°C ; classe climatique ST : Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16°C et +38°C ; classe climatique T : Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16°C et +43°C</p>			