

# Kodumajapidamises kasutatavate külmikute ja sügavkülmikute tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1060/2010

Miele		KFN 29162			
Mudelitähis		D EDT/CS			
		SERIES 120			
Kodumajapidamises kasutatava					
külmutusseadme mudeli kategooria <sup>0</sup>		7			
Energiaühuse klass					
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A++			
	kilovatt-tundi				
Aastane energiatarbimine (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	aastas	250			
Jahutuskambri kasulik maht kokku	l	243			
sellest jahutuskamber	l	0			
sellest veinikamber	l				
sellest jahekamber	l				
sellest värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber	l	243			
Külmutuskambri kasulik maht kokku	l	95			
Tärnides väljendatud hinnang <sup>2</sup>		4			
Muude kambrite ettenähtud temperatuur <sup>3</sup>	°C	-			
Veinikambri kõige madalam töötemperatuur	°C				
Jäätumisvaba		●			
Ohutu elektrikatkestuse kestus	h	26			
Külmutusvõimsus	kg/24h	9,0			
Kliimaklass <sup>4</sup>		SN-T			
Õhus leviva müra tase	re 1 pW	42			
Sisseehitatud seade		- / -			
● Jah, on olemas					
<sup>0</sup> Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus: 1 Ühe või mitme värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 2 Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik; 3 Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4 1 tärniga külmkambriga külmik; 5 2 tärniga külmkambriga külmik; 6 3 tärniga külmkambriga külmik; 7 Külmik-sügavkülmik; 8 Püstine sügavkülmik; 9 Kirst-sügavkülmik 10 Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed					
<sup>1</sup> Põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.					
<sup>2</sup> * = kamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -6 °C; *** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C; **** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C ja millel on minimaalne külmutusvõimsus					
<sup>3</sup> Muu kamber – kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C					
<sup>4</sup> Kliimaklass SN: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +10 °C ja +32 °C; Kliimaklass N: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +32 °C; Kliimaklass ST: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +38 °C; Kliimaklass T: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +43 °C					