

# Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012

| Miele   |                                   |                          |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Identifikacijska oznaka modela  |                                   | TCF650WP<br>EcoSpeed&8kg |  |
| Nazivni kapacitet <sup>1</sup>  | kg                                | 8,0                      |  |
| Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja  | Ventilacijska /<br>Kondenzacijska | - / ●                    |  |
| Razred energetske učinkovitosti   |                                   |                          |  |
| A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)   |                                   | A+++                     |  |
| Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>   | kWh/god                           | 177                      |  |
| Kućanska bubnjasta sušilica rublja  | automatska / neautomatska         | ● / -                    |  |
| Potrošnja energije u standardnim programima   |                                   |                          |  |
| Potrošnja energije pri punom teretu   | kWh                               | 1,44                     |  |
| Potrošnja energije pri djelomičnom teretu   | kWh                               | 0,82                     |  |
| Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P <sub>o</sub> )   | W                                 | 0,30                     |  |
| Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P <sub>i</sub> )   | W                                 | 0,30                     |  |
| Trajanje stanja mirovanja (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>  | min                               | 15                       |  |
| Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu <sup>4</sup> |                                   | Pamuk suh<br>za ormar    |  |
| Trajanje standardnom programa "Pamuk"   |                                   |                          |  |
| Ponderirano vrijeme programa  | min                               | 121                      |  |
| Vrijeme programa pri punom teretu   | min                               | 155                      |  |
| Vrijeme programa pri djelomičnom teretu   | min                               | 95                       |  |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti <sup>5</sup>  |                                   |                          |  |
| A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)  |                                   | A                        |  |
| Ponderirana kondenzacijska učinkovitost kod „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu”                          | %                                 | 95                       |  |
| Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu  | %                                 | 95                       |  |
| Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu  | %                                 | 95                       |  |
| Emisija buke (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>  | dB(A) re 1 pW                     | 66                       |  |
| Uređaj namijenjen za ugradnju   |                                   | -                        |  |

● Da, na raspolaganju

<sup>1</sup> u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu

<sup>2</sup> na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi

<sup>3</sup> Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom

<sup>4</sup> Program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najučinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije

<sup>5</sup> Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica

<sup>6</sup> Za standardni pamučni program kod punog tereta