

Podatkovna kartica za gospodinjske sušilne stroje

po delegirani uredbi komisije (EU) št. 392/2012

Miele			
Oznaka modela		TWJ660WP Eco&9kg	
Nazivna zmogljivost ¹	kg	9,0	
Vrsta gospodinjskega sušilnega stroja	Odvod zraka/ kondenzacija	- / ●	
Razred energijske učinkovitosti			
A+++ (najučinkovitejši) do D (najmanj učinkovit)		A+++	
Ponderirana letna poraba energije (AE _c) ²	kWh/leto	193	
Sušilni stroj	Avtomatski/neavtomatski	● / -	
Poraba energije standardnega programa za bombaž			
Poraba energije pri polni obremenitvi	kWh	1,63	
Poraba energije pri delni obremenitvi	kWh	0,86	
Ponderirana poraba električne energije v stanju izključenosti (P _o)	W	0,20	
Ponderirana poraba električne energije v stanju pripravljenosti (P)	W	0,20	
Trajanje stanja pripravljenosti (T _i) ³	min	15	
Standardni program, na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici ⁴			
Programski čas standardnega programa za bombaž			
Ponderirani programski čas	min	160	
Programski čas pri polni obremenitvi	min	208	
Programski čas pri delni obremenitvi	min	124	
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁵			
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za "bombaž pri polni in delni obremenitvi"	%	94	
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi"	%	94	
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi"	%	94	
Raven zvočne moči (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	64	
Vgradni aparat		-	

● Da, na voljo

¹ V kg bombažnega perila, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi

² Na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.

³ Če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije

⁴ Ta program je primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za bombaž.

⁵ Če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj

⁶ Za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi