

# Informačný list pre práčky so sušičkou pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 392/2012

| Miele  |                           |                  |       |
|--|---------------------------|------------------|-------|
| Identifikačný kód modelu   | TDD420WP<br>Series 120    |                  |       |
| Menovitá kapacita <sup>1</sup>   | kg                        |                  | 8,0   |
| Typ sušičky bielizne   | Odtahová/<br>kondenzačná  |                  | - / ● |
| trieda energetickej účinnosti  |                           |                  |       |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)  |                           |                  | A+++  |
| Vážená ročná spotreba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>  | kWh/rok                   |                  | 171   |
| Sušička bielizne   | Automatická/neautomatická |                  | ● / - |
| Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu  |                           |                  |       |
| Spotreba energie pri plnom naplnení  | kWh                       |                  | 1,41  |
| Spotreba energie pri čiastočnom naplnení   | kWh                       |                  | 0,78  |
| Vážený príkon v režime vypnutia (P <sub>o</sub> )  | W                         |                  | 0,40  |
| Vážený príkon v režime ponechania v zapnutom stave (P)   | W                         |                  | 0,40  |
| Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (T) <sup>3</sup>                                      | min                       |                  | 15    |
| Štandardný program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v opise výrobku <sup>4</sup> |                           | Bavlna so šípkou |       |
| Čas trvania štandardného programu pre bavlnu   |                           |                  |       |
| Vážený čas trvania programu  | min                       |                  | 136   |
| Čas trvania programu pri plnom naplnení  | min                       |                  | 177   |
| Čas trvania programu pri čiastočnom naplnení   | min                       |                  | 106   |
| Trieda účinnosti kondenzácie <sup>5</sup>  |                           |                  |       |
| A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)   |                           |                  | A     |
| Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení      | %                         |                  | 94    |
| Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení                   | %                         |                  | 93    |
| Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení              | %                         |                  | 94    |
| Hladina akustického výkonu (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>   | dB(A) re 1 pW             |                  | 66    |
| Prístroj určený na zabudovanie   |                           |                  | -     |

● áno, existuje

<sup>1</sup> V kg pre štandardný program pre bavlnenú bielizeň pri plnom naplnení.

<sup>2</sup> Na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.

<sup>3</sup> Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie.

<sup>4</sup> Tento program je vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a je najúčinnnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

<sup>5</sup> Ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť.

<sup>6</sup> Pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení.