

Mājsaimniecības veļas mašīnas tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 1061/2010

Miele		
Modeļa nosaukums/apzīmējums	WSG663 WCS TDos & 9kg	
Nominālā jauda ¹	kg	9,0
Energoefektivitātes klase		
A +++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)		A+++
Gada enerģijas patēriņš (AE _c) ²	kWh/gadā	196
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (pilna ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	1,00
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,95
Standarta programmas "Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,60
Svērtais ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P _e)	W	0,40
Svērtais ievades jaudas patēriņš neizslēgtā stāvoklī (P _i)	W	0,40
Svērtais gada ūdens patēriņš (AW _c) ³	litri/gadā	11.000
Centrifūgas efektivitātes klase		
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		B
Maksimālais centrifūgas griešanās ātrums ⁴	1/min	1.400
Atlikušais mitrums ⁴	%	53
Programmas, uz kurām attiecas etiķetes un parametru uzlīmes informācija ⁵		Kokvilna 60/40 ar bultiņu
Standarta programmas izpildes ilgums		
"Kokvilna 60°C" (pilna ielāde)	min	179
"Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde)	min	179
"Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde)	min	179
Neizslēgtā stāvokļa ilgums (T) ⁶	min	15
Trokšņa emisija		
Mazgāšana ⁷	re 1 pW	48
Izgriešana ⁷	re 1 pW	72
Iebūvējama ierīce		-

Šis produkts neizdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā.

● Jā, ir

¹ kilogramos izteikts kokvilnas izstrādājumu daudzums standarta programmai "Kokvilna 60°C" vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" pilnas ielādes gadījumā, pie tam noteicošā ir mazākā no abām vērtībām

² pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi, kā arī patēriņš mazākas jaudas režīmos. Reālais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

³ pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi. Reālais ūdens patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

⁴ Standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir mazākā norādītā vērtība, kā arī atlikušais mitrums standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir augstākā norādītā vērtība.

⁵ Šīs programmas ir paredzētas mēreni netīru kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai un ir visefektīvākās attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu.

⁶ ja mājsaimniecībā izmantojamā veļas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu

⁷ standarta programmā "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi