

**Podatkovna kartica za kuhinjske nape**  
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela	DA 9090 W Screen		
Letna poraba energije (AEC) (AEC <sub>vertij./min</sub> )	kWh/leto		54,6
Razred energijske učinkovitosti			A
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) (EEI <sub>vertij./min</sub> )			54,4
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) (FDE <sub>vertij./min</sub> )			29,7
Razred učinkovitosti pretoka zraka			A
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost osvetljevanja (LE) (LE <sub>vertij./min</sub> )	lx/W		80,0
Razred učinkovitosti osvetljevanja			A
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			A
Učinkovitost filtriranja maščob	%		93,8
Razred učinkovitosti filtriranja maščob			B
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)			B
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m <sup>3</sup> /h		364,6
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m <sup>3</sup> /h		260
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m <sup>3</sup> /h		415
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitve)	m <sup>3</sup> /h		675
Največji pretok zraka (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h		675
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa		439
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB		51
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB		61
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitve)	dB		70
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	149,6	
Moč v stanju izključenosti (P <sub>o</sub> )	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P <sub>s</sub> )	W	0,25	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	5,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	400	
Faktor povečanja časa		0,9	