

# Mājsaimniecības veļas mašīnas tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 1061/2010

Miele		
Modeļa nosaukums/apzīmējums	WWD320 WCS PWash&8kg	
Nominālā jauda <sup>1</sup>	kg	8,0
Energoefektivitātes klase		
A +++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)		A+++
Gada enerģijas patēriņš (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/gadā	156
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (pilna ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,84
Standarta programmas "Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,83
Standarta programmas "Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde) enerģijas patēriņš	kWh	0,34
Svērtais ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P <sub>e</sub> )	W	0,30
Svērtais ievades jaudas patēriņš neizslēgtā stāvoklī (P <sub>i</sub> )	W	0,30
Svērtais gada ūdens patēriņš (AW <sub>c</sub> ) <sup>3</sup>	litri/gadā	10.120
Centrifūgas efektivitātes klase		
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		B
Maksimālais centrifūgas griešanās ātrums <sup>4</sup>	1/min	1.400
Atlikušais mitrums <sup>4</sup>	%	53
Programmas, uz kurām attiecas etiķetes un parametru uzlīmes informācija <sup>5</sup>		Kokvilna 60/40 ar bultiņu
Standarta programmas izpildes ilgums		
"Kokvilna 60°C" (pilna ielāde)	min	179
"Kokvilna 60°C" (daļēja ielāde)	min	179
"Kokvilna 40°C" (daļēja ielāde)	min	179
Neizslēgtā stāvokļa ilgums (T) <sup>6</sup>	min	15
Trokšņa emisija		
Mazgāšana <sup>7</sup>	re 1 pW	50
Izgriešana <sup>7</sup>	re 1 pW	74
Iebūvējama ierīce		-

Šis produkts neizdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā.

● Jā, ir

<sup>1</sup> kilogramos izteikts kokvilnas izstrādājumu daudzums standarta programmai "Kokvilna 60°C" vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" pilnas ielādes gadījumā, pie tam noteicošā ir mazākā no abām vērtībām

<sup>2</sup> pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi, kā arī patēriņš mazākas jaudas režīmos. Reālais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

<sup>3</sup> pamatojoties uz 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas mazgāšanas programmām 60°C un 40°C temperatūrā ar pilnu un daļēju ielādi. Reālais ūdens patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

<sup>4</sup> Standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir mazākā norādītā vērtība, kā arī atlikušais mitrums standarta programmai "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi vai standarta programmai "Kokvilna 40°C" ar daļēju ielādi, pie tam noteicošā ir augstākā norādītā vērtība.

<sup>5</sup> Šīs programmas ir paredzētas mēreni netīru kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai un ir visefektīvākās attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu.

<sup>6</sup> ja mājsaimniecībā izmantojamā veļas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu

<sup>7</sup> standarta programmā "Kokvilna 60°C" ar pilnu ielādi