

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten** Miele

**Anschrift des Lieferanten** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Modellkennung** WWG360 WCS PWash&9kg

## Allgemeine Produktparameter

| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |      | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                            | 9.0                       |      | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe       | 85 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite     | 60 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe      | 64 |
| Energieeffizienzindex EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | 51.8                      |      | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A          |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1.043                     |      | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 4.0        |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.493                     |      | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48         |    |
| Höchste Temperatur in den behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                          | Nennkapazität             | 42   | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 51.0       |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 31   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1400 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | B          |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                         | Nennkapazität             | 3:19 | Bauart                                                                                                                                                                                                                                                        | Standgerät |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 2:39 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 2:29 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                         | 68                        |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup> (Schleudergang)                                                                                                                                                                                                      | A          |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                           | 0.40                      |      | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                                   | -          |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                           | 3.60                      |      | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                        | 0.80       |    |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie** 24 Monate

<sup>(a)</sup> für das Programm „eco 40-60“

|                                                                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>                                                      | nein                                                        |
| <b>Weitere Angaben</b>                                                                                                                              |                                                             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind | <a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a> |
| <sup>(a)</sup> für das Programm „eco 40-60“                                                                                                         |                                                             |