

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Miele			
Adres van de leverancier		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
Typeaanduiding		WED335 WPS PWash&8kg			
Algemene productparameters					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	8.0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	64
EEI _w	51.7		Energie-efficiëntieklasse	A	
Wasefficiëntie-index	1.04		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)	4.0	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.470		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	47	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale capaciteit	40	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale capaciteit	51
	Helft	37		Helft	51
	Kwart	25		Kwart	54
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1,400	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Helft	1,400			
	Kwart	1,400			
Programmaduur (u:min)	Nominale capaciteit	3:39	Ontwerptype	Vrijstaand	
	Helft	2:39			
	Kwart	2:39			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	70		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Uitstand (W)	0.30		Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	-		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	-	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		neen			
Aanvullende informatie					

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie <https://www.miele.com/>