

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2808 EXTA		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	111,0	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		75,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		21,9	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	60,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	92,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	456,2	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	325	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	605	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	775	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	775	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	393	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	46	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	61	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	67	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	226,4	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	720	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	