

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3466 EXTA		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr	106,8	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)		74,3	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)		21,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	53,3	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	89,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	456,6	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	330	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	600	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	760	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	760	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	382	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	48	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	63	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	69	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	227,4	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	320	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	