

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3568 EXTA		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	106,6	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		74,2	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		21,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	70,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	82,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	455,2	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	325	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	605	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	770	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	770	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	384	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	49	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	63	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	68	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	227,2	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	420	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	