

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3598 EXTA		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/Jahr	108,8	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{U/min})		74,9	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})		21,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W	55,6	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	82,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	455,2	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	325	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	605	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	770	
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	770	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	384	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	49	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	63	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	67	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	227,2	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	500	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	