

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 4298 W EXTA Puristic Plus	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) ($AEC_{omw/min}$)	kWh/jaar	106,2	
Energie-efficiëntieklasse		C	
Energie-efficiëntie-index (EEI) ($EEI_{omw/min}$)		72,1	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) ($FDE_{omw/min}$)		22,7	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		C	
Verlichtingsefficiëntie (LE) ($LE_{omw/min}$)	lx/W	74,4	
Verlichtingsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1	
Vetfilteringsefficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m^3/h	472,4	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m^3/h	330	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m^3/h	610	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m^3/h	800	
Max. luchtstroom (Q) (Q_{max})	m^3/h	800	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	402	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	46	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	61	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	68	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	231,1	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	9,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	670	
Tijdstoenamefactor		1,2	