

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela	CSDA 7001 FL		
Letna poraba energije (AEC) (AEC _{vertij, f} _{min})	kWh/leto	25,3	
Razred energijske učinkovitosti		A++	
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) (EEI _{vertij, f, min})		35,8	
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) (FDE _{vertij, f, min})		36,4	
Razred učinkovitosti pretoka zraka		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Učinkovitost osvetljevanja (LE) (LE _{vertij, f} _{min})	lx/W		
Razred učinkovitosti osvetljevanja		-	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		-	
Učinkovitost filtriranja maščob	%	93,3	
Razred učinkovitosti filtriranja maščob		B	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		B	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m ³ /h	294,5	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m ³ /h	145	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m ³ /h	460	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitve)	m ³ /h	560	
Največji pretok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	560	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	448	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	39	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	65	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitve)	dB	69	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	100,6	
Moč v stanju izključenosti (P _o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P _s)	W	0,30	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	0,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	0	
Faktor povečanja časa		0,7	