

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

| Miele | | G 5210 SCi | | | |
|---|----------------|-------------|--|--|--|
| Mudelitähis | | Active Plus | | | |
| Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul | | 14 | | | |
| Energiatõhususe klass | | A+++ | | | |
| A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam) | | | | | |
| Aastane energiatarbimine (AE _c) ¹ | kilovatt-tundi | 213 | | | |
| Standardse pesemistsükli energiatarbimine (E _c) | aastas | 0,75 | | | |
| Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (P _o) | kWh | 0,30 | | | |
| Võimsustarve ooteseisundis (P) | W | 5,00 | | | |
| Aastane kaalutud veetarbimine (AW _c) ² | W | 2.492 | | | |
| Kuivatamistõhususe klassid | liitrit aastas | | | | |
| A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam) | | A | | | |
| Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave ³ | | | | | |
| Tavalise pesemistsükli programmi kestus | min | 238 | | | |
| Ooteseisundi kestus (T _i) ⁴ | min | 10 | | | |
| Õhus leviva müra tase | re 1 pW | 45 | | | |
| Sisseehitatud seade | | ● | | | |
| <p>● Jah, on olemas</p> <p>¹ Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.</p> <p>² Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.</p> <p>³ Kõnealune programm sobib tavapäraselt määratud lauanoode pesemiseks ning see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam.</p> <p>⁴ Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarve juhtimise süsteemiga.</p> | | | | | |