

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Miele
Anschrift des Lieferanten	Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE
Modellkennung	WTR860WPM PWash&TDos 8/5 kg

Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	5.0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	8.0		Breite	60
				Tiefe	64
Energieeffizienzindex	$EEI_W^{(a)}$	50.1	Energieeffizienzklasse	$EEI_W^{(a)}$	A
	$EEI_{WD}^{(b)}$	66.0		$EEI_{WD}^{(b)}$	D
Wascheffizienzindex	$I_W^{(a)}$	1.036	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	$I_R^{(a)}$	4.0
	$J_W^{(b)}$	1.061		$J_R^{(b)}$	4.0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.455		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2.620	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	68	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘	Nennkapazität (Waschen)	35	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘	Nennkapazität	30
	halbe Nennkapazität	28		halbe Nennkapazität	24
	Viertel der Nennkapazität	25			
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1600	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)	44.0	
	halbe Nennkapazität	1600			
	Viertel der Nennkapazität	1600			

^(a) für das Programm ‚eco 40-60‘

^(b) für den Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘

Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:39	Schleudereffizienzklasse ^(a)	A	
	halbe Nennkapazität	2:39			
	Viertel der Nennkapazität	2:29			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	69	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	6:29	
			halbe Nennkapazität	3:59	
Bauart	Standgerät	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A		
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.10	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.50		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie		24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		nein			
Weitere Angaben					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind		https://www.miele.com/			
^(a) für das Programm „eco 40-60“ ^(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“					