

Datenblatt für elektrische Haushalts-Wasch-Trockenautomaten

Nach Richtlinie 96/60/EG Anhang II

| Miele | | | |
|--|---------------------|--|-------------|
| Modellname/-kennzeichen | | WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg | |
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | | | |
| A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | | A | |
| Energieverbrauch ¹⁾ ²⁾ | | | |
| Waschen, Schleudern und Trocknen | kWh | 5,47 | |
| nur Waschen und Schleudern | kWh | 0,97 | |
| Waschwirkungsklasse ³⁾ | | | |
| A (besser) bis G (schlechter) | | A | |
| Verbleibende Restfeuchte | % | 44 | |
| Maximale Schleuderdrehzahl | U/min | 1.600 | |
| Füllmenge (Baumwolle) ¹⁾ | | | |
| Waschen | kg | 8,0 | |
| Trocknen | kg | 5,0 | |
| Wasserverbrauch ¹⁾ | | | |
| Waschen, Schleudern und Trocknen | l | 105 | |
| nur Waschen und Schleudern | l | 50 | |
| Dauer ¹⁾ | | | |
| Waschen, Schleudern und Trocknen | min | 470 | |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts ³⁾ | | | |
| - Waschen, Schleudern und Trocknen | | | |
| Energieverbrauch ¹⁾ | kWh | 1.094 | |
| Wasserverbrauch ¹⁾ | l | 21.000 | |
| - nur Waschen und Schleudern | | | |
| Energieverbrauch ¹⁾ | kWh | 194 | |
| Wasserverbrauch ¹⁾ | l | 10.000 | |
| Geräusch ⁴⁾ | | | |
| Waschen | dB(A) re 1 pW | 46 dB(a) | |
| Schleudern | dB(A) re 1 pW | 72 dB(a) | |
| Trocknen | dB(A) re 1 pW | 58 dB(a) | |
| Bauform | | | |
| Kennzeichen Toplader/Frontlader | | - / ● | |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | | ● | |
| Standgerät unterbaufähig | | - | |
| Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) | | - | |
| Fahrbar | | - | |
| Türanschlag rechts/links/sonstiges | | ● / - / - | |
| Abmessungen | | | |
| Geräteabmessungen ⁵⁾ | Höhe | cm | 85,0 |
| | Breite | cm | 59,6 |
| | Tiefe ⁶⁾ | cm | 63,7 |
| Sockelrücksprung vorne/hinten | cm/cm | | / |
| Höhe für Unterbau | cm | | 82,0 |
| Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader) | cm | | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) | cm | | 105,5 |
| Höhe verstellbar | +/-cm | | |
| Nettogewicht | kg | | 98,0 |
| Elektrischer Anschluss | | | |
| Spannung | V | | 220-240 |
| Anschlusswert | W | | 2.100-2.400 |
| Absicherung | A | | 10 |
| Frequenz | Hz | | 50 |
| Wasser-Versorgung | | | |
| Druckschlauch mit Verschraubung G 3/4" | | | - |
| Kaltwasser/Warmwasser | | | ● / |
| Name und Postanschrift des Anbieters | | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | |
| Erklärungen: | | | |
| • Ja, vorhanden | | | |
| ¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50299 in den Standardprogrammen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken". | | | |
| ²⁾ Pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) oder pro Waschprogramm (nur Waschen und Schleudern) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für die Programme "Baumwolle, 60°C" und "Baumwolle schranktrocken". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | | | |
| ³⁾ 200 Standardprogrammzyklen in den Standardprogrammen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken". | | | |
| ⁴⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60704. | | | |
| ⁵⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmaße. | | | |
| ⁶⁾ Tiefe einschließlich Wandabstand. | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 03/15. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | |