

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten** Miele

**Anschrift des Lieferanten** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Modellkennung** WTW870WPM PWash&TDos 9/6 kg

## Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	6.0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen)	9.0		Breite	60
				Tiefe	71
Energieeffizienzindex	EEI <sub>W</sub>	51.8	Energieeffizienzklasse	EEI <sub>W</sub>	A
	EEI <sub>WD</sub>	66.9		EEI <sub>WD</sub>	D
Wascheffizienzindex	I <sub>W</sub>	1.040	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I <sub>R</sub>	4.0
	J <sub>W</sub>	1.038		J <sub>R</sub>	4.0
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.493		Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3.072	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	73	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	43	Restfeuchte (%)	Nennkapazität (Waschen)	42
	halbe Nennkapazität	32		halbe Nennkapazität	44
	Viertel der Nennkapazität	24		Viertel der Nennkapazität	46
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1600	Schleudereffizienzklasse	A	
	halbe Nennkapazität	1600			
	Viertel der Nennkapazität	1600			

Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	199	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:19
	halbe Nennkapazität	159		halbe Nennkapazität	4:19
	Viertel der Nennkapazität	149			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	69		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Bauart					
Aus-Zustand (W)	0.10		Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	2.40		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.50	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	24 Monate				
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>	nein				
<b>Weitere Angaben</b>					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind			<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>		