

Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača		Miele			
Adresa dobavljača		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
Identifikacijska oznaka modela		WTD160 WCS 8/5 kg			
Opći parametri proizvoda					
Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet	5.0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja	8.0		Širina	60
				Dubina	64
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_W	51.6	Razred energetske učinkovitosti	EEI_W	A
	EEI_{WD}	66.9		EEI_{WD}	D
Indeks učinkovitosti pranja	I_W	1.05	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I_W	4.0
	J_W	1.04		J_W	4.0
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	0.469		Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	2.658	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	47		Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	68	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C)	Nazivni kapacitet pranja	43	Preostali sadržaj vlage (%)	Nazivni kapacitet pranja	47
	Polovina	32		Polovina	47
	Četvrtina	25		Četvrtina	49
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet pranja	1,500	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1,500			
	Četvrtina	1,500			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet pranja	3:39	Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	389
	Polovina	2:48		Polovina	239
	Četvrtina	2:48			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	71		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Tip dizajna	samostojeći				

Isključeno stanje (W)	0.30	Stanje pripravnosti (W)	-
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	2.60	Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0.70
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač		24 mjeseca	
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja		ne	
Dodatne informacije			
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023		https://www.miele.com/	