

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA (EU) 2019/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

Miele

Naslov dobavitelja

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikacijska oznaka modela

WTD160 WCS 8/5 kg

Splošni parametri izdelka

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (kg)	Nazivna zmogljivost	5.0	Mere v cm	Višina	85
	Nazivna zmogljivost pranja	8.0		Širina	60
Indeks energijske učinkovitosti	EEI _w	51.6		Razred energijske učinkovitosti	EEI _w
	EEI _{wd}	66.9	EEI _{wd}		D
Indeks učinkovitosti pranja	I _w	1.05	Učinkovitost izpiranja (g/kg suhega tekstila)	I _w	4.0
	J _w	1.04		J _w	4.0
Poraba energije v kWh na kg na cikel za cikel pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0.469		Poraba energije v kWh na kg na cikel za cikel pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	2.658	
Poraba vode v litrih na cikel za program eco 40-60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	47		Poraba vode v litrih na cikel za cikel pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	68	
Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C)	Nazivna zmogljivost pranja	43	Vsebnost preostale vlage (%)	Nazivna zmogljivost pranja	47
	Polovica	32		Polovica	47
	Četrtnina	25		Četrtnina	49
Hitrost ožemanja (vrt./min.)	Nazivna zmogljivost pranja	1,500	Razred učinkovitosti ožemanja	B	
	Polovica	1,500			
	Četrtnina	1,500			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivna zmogljivost pranja	3:39	Trajanje cikla pranja in sušenja (h:min)	Nazivna zmogljivost	389
	Polovica	2:48		Polovica	239
	Četrtnina	2:48			

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja za cikel pranja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (dB(A) glede na 1 pW)	71	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, za fazo ožemanja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja	A
Tip zasnove	Prostostoječi		
Stanje izključenosti (W)	0.30	Stanje pripravljenosti (W)	-
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)	2.60	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)	0.70
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj	24 mesecev		
Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione	ne		
Dodatne informacije			
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi (EU) 2019/2023	https://www.miele.com/		