

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

Miele					
Modellname/-kennzeichen	CM 6160 MilkPerfection				
Bauform					
Standgerät	●				
Unterbaugerät	-				
Einbaugerät	-				
Türanschlag links/rechts	- / -				
Abmessungen					
Geräteabmessungen	Höhe	cm	35,9		
	Breite	cm	25,1		
	Tiefe	cm	42,7		
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8		
	Breite	cm	45,0		
	Tiefe	cm	55,5		
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm				
Ausstattung					
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter	- / ●				
Frischwasserbehälter	l	1,8			
Nettogewicht	kg	9,9			
Elektrischer Anschluss					
Spannung	V	220-240			
Anschlusswert	W	1.450			
Absicherung	A	10			
Funkentstört	●				
Netzurückwirkungsfrei	●				
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 					
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.					