

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg

Algemene productparameters

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit	5.0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit	8.0		Breedte	60
				Diepte	64
Energie-efficiëntie-index	EEI _w	50.0	Energie-efficiëntieklasse	EEI _w	A
	EEI _{wd}	66.0		EEI _{wd}	D
Wasefficiëntie-index	I _w	1.03	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I _w	3.7
	J _w	1.03		J _w	3.3
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.455		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	2.620	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	47		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	68	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale wascapaciteit	35	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale wascapaciteit	44
	Helft	28		Helft	43
	Kwart	25		Kwart	46
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale wascapaciteit	1,600	Centrifuge-efficiëntieklasse	A	
	Helft	1,600			
	Kwart	1,600			

Duur van het programma „eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	3:39	Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	389
	Helft	2:39		Helft	239
	Kwart	2:29			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	69		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Ontwerptype	Vrijstaand				
Uitstand (W)	0.10		Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4.00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	0.50	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden				
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus	neen				
Aanvullende informatie					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023			https://www.miele.com/		